

Tube silicone transparent de 5ml



Tube de silicone transparent - Contenance 5 ml

Pour l'étanchéité des embouts néons flex, des embouts de finition pour rubans LED et des connecteurs étanches pour rubans LED.

Les plus du produit :

- Tube de 5ml pour des utilisations ciblées et précises ;
- Développé pour réaliser l'étanchéité des embouts et des connecteurs ;
- Silicone de couleur transparent.

À noter : Un tube de silicone permet de réaliser l'étanchéité d'un embout de [néon flex](#) ou d'un [connecteur étanche hippo pour ruban LED](#).

Garantie : 1 ans.

Informations complémentaires :

Plusieurs utilisations possibles avec ce tube de silicone transparent 5ml

Ce tube de 5 ml contient du silicone transparent, idéal pour les petites applications nécessitant une étanchéité fiable, comme le scellement d'embouts pour [néons flex/néons flex avec ruban](#) ou de [connecteurs étanches Hippo et embouts de finition pour rubans LED](#). Sa taille compacte le rend parfaitement adapté aux travaux de précision.

Pour un séchage complet et une étanchéité optimale, un délai de 3 heures est nécessaire.

Utilisation pour des embouts de néons flex ou néons flex avec ruban LED :

1. Percez l'opercule du tube de silicone, puis vissez l'embout de précision (préalablement découper) ;
2. Remplissez généreusement l'intérieur de l'embout avec le silicone ;
3. Insérez l'embout rempli sur l'extrémité du néon flex ou du néon flex avec ruban LED ;
4. Appliquez un surplus de silicone à l'intérieur de chaque côté de l'embout pour assurer une parfaite étanchéité ;
5. Essuyez l'excédent et laissez sécher.

Utilisation pour des connecteurs étanches Hippo pour ruban LED :

1. Percez l'opercule du tube de silicone, puis vissez l'embout de précision (préalablement découper) ;
2. Remplissez généreusement de silicone la partie transparente du connecteur ;
3. Insérez directement vos rubans LED dans les parties transparentes du connecteur ;
4. Clipser les parties transparentes à l'intérieur de la partie blanche du connecteur ;
5. Nettoyez l'excédent et laissez sécher.

CARACTÉRISTIQUES :

Couleur	Transparent
Autre	Contenance 5ml
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	1 ans